

◆その他

放射線量計

- ・ガンマ線(γ線)の線量率(μSv/h μシーベルト毎時)
- ・ベータ線(β線)のカウント数(cpm カウント毎分)



型 式		KRM311	
		関西電子	
測定放射線		β線またはγ線 (背面カバーキャップの取り外しにより対応)	
測定範囲	シーベルト	μSv/h	0.01～199.9
	カウント数	cpm	0～19999
測定指示精度		±10% 以内	
検出器		パンケーキ型大型GM管	
検出有効面積		cm ²	15.5
モニタ音		圧電ブザー、線量率に比例	
電源		9V乾電池×1個	
外形寸法		cm	約16.5×8×2.7
質量		g	約250(電池含む)

KRM311で測れるもの (対象物の表面測定)

- ①庭の表土
- ②田んぼや畑、家庭菜園の表土
- ③校庭やグラウンドの表土
- ④学校や幼稚園、公園の砂場
- ⑤雨どいの先や側溝(排水の集まるところ)
- ⑥ビニールハウスや温室の表面
- ⑦露天風呂等の野外施設
自家用車のボディ
- ⑧作業車(ユンボやトラクター等)のボディ
- ⑨屋外機械(大型発電機等)の表面
- ⑩学校・幼稚園・塾等の床
- ⑪店舗・事務所等の床
- ⑫荷物を入れるダンボールの表面



<重要> KRM311で測れないもの

- ・食品の汚染度合い(→ベクレルで表すもの)
KRM311で表示される値はベクレル単位に変換できません。
- ・水の汚染度合い(湖沼、プール、温泉等)
KRM311は水中での測定は保証しません。
また、明らかな水漏れによる故障は初期保証の対象外となります。

